

Project: DYHIA MEGHERBI
Location: GROUPE LML

GROUPE LML



Actual

Numéro de catalogue: TY28MX
ID produit: 7TAG009210R0050
Code CUP: 78621082484
EAN: 05414363063650
Statut: A

Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 105 C (220 F), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, conforme au type 2/21S de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum et pour le support des conduits et des câbles flexibles, longueur de 360,5 mm (14,2 pouces), largeur de 4,82 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,4 mm (0,05 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), conforme aux exigences des spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-2-0), emballage en nombre

Spécifications Nord-Américaines (UNSPSC)

UNSPSC	39121703 Attaches pour câbles
IGCC	5034 Attaches pour câbles
Type	Standard
Caractéristiques spéciales	L'authentique tête arrondie compacte procure un aspect de qualité professionnelle. La tête de forme conventionnelle est conçue pour prévenir toute anomalie et surface irrégulière afin de faciliter le passage à travers les cloisons. Elles ne sont pas coupantes, donc sécuritaires pour les mains de l'installateur.
Standard	UL E49405
Largeur	0,19 pouce ; 4,82 millimètres
Longueur	14,2 pouces ; 360,5 millimètres
Épaisseur	0,055 pouce/1,4 millimètres
Diamètre du faisceau	0,138 pouce/3,5 millimètres-4,01 pouces/102 millimètres
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Couleur	Noir
Mécanisme de blocage	Ardillon en acier inoxydable
Traction de la boucle	50 livres/222 Newtons

Emballage

Quantité Intérieure	1000
Quantité Extérieure	5000
Dimensions Extérieure (pouces)	20.1x11.8x10.1
Poids UdeM	1 lbs. per 100

Documents / Outils de Soutien

Pages de catalogue/Canada Available on Website