

Fiche produit

Article n° 25.657.7606.0

PCB broches en-tête 8513 SEGN/16 W F2 THR OB



Article n°	25.657.7606.0
EAN	4049644015458
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	THR
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	32
nombre de niveaux	2
Marquage	Aucun
Fixation	Bride
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

**Données techniques**

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

**Données techniques UL/CSA**

Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

**Autre**

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	15,2 mm
Longueur	57,4 mm
profondeur	14,5 mm

matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn