

Fiche produit

Article n° 25.651.1804.0

PCB broches en-tête 8513 S / 18AH THR



Article n°	25.651.1804.0
EAN	4049088032141
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Espacement modulaire	3,5 mm
processus de soudure	THR
Répartiteur compact	boîte
nombre de niveaux	1
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur sur circuit imprimé	180°

Données techniques

Courant nominal	8 A
Catégorie de surtension I	690 V
Catégorie de surtension II	250 V
Catégorie de surtension III	125 V
Tension nominale d'impulsion	2,5 kV

Données techniques UL/CSA

Tension UL	300 V
Câblage actuel	8 A
Câblage d'usine actuelle	8 A
Tension CSA	300 V
CSA actuel	5 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	noir
hauteur	7,15 mm
Longueur	57,4 mm
profondeur	9,2 mm
matière de base de contact	CuZn
matière surface de contact	Sn