

Datenblatt

PM 007 - Power-Modul (007-0AA00)

Technische Daten

Artikelnr.	007-0AA00
Bezeichnung	PM 007 - Power-Modul
Modulkennung	-
Allgemeine Informationen	
Hinweis	-
Features	Einspeisespannung DC 24 V (Nur Elektronik-Modul als Ersatzteil für CPU und Feldbusmodul)
Technische Daten Stromversorgung	
Eingangsspannung (Nennwert)	DC 24 V
Eingangsspannung (zulässiger Bereich)	DC 20,4...28,8 V
I _q	-
Stromaufnahme (im Leerlauf)	-
Stromaufnahme (Nennwert)	-
max. Stromabgabe am Rückwandbus	-
max. Stromaufnahme Lastversorgung	-
max. Stromabgabe Lastversorgung	-
Kurzschlusschutz	-
Wirkungsgrad	-
Verlustleistung	1 W
Überspannungsschutz	36 V
Status, Alarm, Diagnosen	
Statusanzeige	ja
Alarmer	nein
Prozessalarm	nein
Diagnosealarm	nein
Diagnosefunktion	nein
Diagnoseinformation auslesbar	keine
Versorgungsspannungsanzeige	grüne LED
Sammelfehleranzeige	rote LED
Kanalfehleranzeige	keine
Gehäuse	
Material	PPE / PPE GF10
Befestigung	-
Mechanische Daten	
Abmessungen (BxHxT)	12,9 mm x 58 mm x 62 mm
Gewicht Netto	21 g
Gewicht inklusive Zubehör	21 g
Gewicht Brutto	28 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
Zertifizierungen	

Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	ja
Zertifizierung nach UKCA	ja
Zertifizierung nach ChinaRoHS	ja