


Montageanleitung / Assembly instruction

EPIC® H-B Tüllengehäuse / EPIC® H-B Hood

EPIC® H-B Kupplungsgehäuse / EPIC® H-B Cable coupler hood

1a


Gehäuse ohne einen vormontierten Zwischenstutzen
Housing without a pre-installed neck



Kabelverschraubung anschliessen
Mount a cable gland

1b

Gehäuse mit einem vormontierten Zwischenstutzen
Housing with a pre-installed neck



Kabelverschraubung anschliessen
Mount a cable gland


Siehe Montageanleitung
für Kabelverschraubung
See installation instruction
for cable gland

2

0,8 Nm




Siehe Montageanleitung
für Einsatz
See installation instruction
for insert



3



Siehe Montageanleitung
für Kabelverschraubung
See installation instruction
for cable gland



Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Sicherheitsinformationen / Safety informations:

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPER LE COURANT

Gilt für folgende Gehäuse-Typen: / Valid for the following housing types:



EPIC® H-B 6 TG
EPIC® H-B 10 TG
EPIC® H-B 16 TG
EPIC® H-B 24 TG

EPIC® H-B 6 TGH
EPIC® H-B 10 TGH
EPIC® H-B 16 TGH
EPIC® H-B 24 TGH

EPIC® H-B 10 TG-RO
EPIC® H-B 16 TG-RO
EPIC® H-B 24 TG-RO



EPIC® H-B 10 TGH-RO
EPIC® H-B 16 TGH-RO
EPIC® H-B 24 TGH-RO

EPIC® H-B 10 TGB
EPIC® H-B 16 TGB
EPIC® H-B 24 TGB

EPIC® H-B 10 TGBH
EPIC® H-B 16 TGBH
EPIC® H-B 24 TGBH



EPIC® H-B 16 TG 2X
EPIC® H-B 24 TG 2X

EPIC® H-B 16 TGH 2X
EPIC® H-B 24 TGH 2X

EPIC® H-B 6 TS
EPIC® H-B 10 TS
EPIC® H-B 16 TS
EPIC® H-B 24 TS



EPIC® H-B 6 TSH
EPIC® H-B 10 TSH
EPIC® H-B 16 TSH
EPIC® H-B 24 TSH

EPIC® H-B 10 TS-RO
EPIC® H-B 16 TS-RO
EPIC® H-B 24 TS-RO

EPIC® H-B 10 TSH-RO
EPIC® H-B 16 TSH-RO
EPIC® H-B 24 TSH-RO



EPIC® H-B 10 TSB
EPIC® H-B 16 TSB
EPIC® H-B 24 TSB

EPIC® H-B 10 TSBH
EPIC® H-B 16 TSBH
EPIC® H-B 24 TSBH

EPIC® H-B 10 TBF
EPIC® H-B 16 TBF
EPIC® H-B 24 TBF



EPIC® H-B 10 TBFH
EPIC® H-B 16 TBFH
EPIC® H-B 24 TBFH

EPIC® H-B 6 TBF-LB
EPIC® H-B 10 TBF-LB
EPIC® H-B 16 TBF-LB
EPIC® H-B 24 TBF-LB

EPIC® H-B 6 TBFH-LB
EPIC® H-B 10 TBFH-LB
EPIC® H-B 16 TBFH-LB
EPIC® H-B 24 TBFH-LB

Die Bilder sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Pictures are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.